

Mitutoyo**Digitalna merilna ura odčitavanje 0,005 mm, Merilno območje: 50mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434622 50
GTIN	4946368840666
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Velik digitalni in dodatni analogni prikazovalnik. Zaradi omrežnega napajanja primerna za dolgotrajne meritve. Merilni nastavek s karbidno kroglo, navoj M2,5 × 0,45.

Prednosti:

- **Dvosmerni vmesnik Digimatic S1.**
- **Rdeča/zelena osvetlitev ozadja LCD-zaslona za vizualno oceno tolerance GO/±NG.**
- **Analogni palični grafikon.**
- **Funkcija MAX/MIN RANGE (vrednost Runout) s frekvenco 500 skeniranj/s.**
- **Zunanje napajanje prek izmeničnega napajalnika.**
- **Visoka natančnost, vrednost koraka 0,5 µm.**

Funkcija:

IP30: zaščita proti vdoru tujkov s \varnothing 2,5 mm, vendar v bližini ne smejo biti orodja ali žice, prav tako ni zaščite pred vodo.

Obseg dobave:

Vključuje napajalni kabel art. 497661, AC-omrežni napajalnik DC 6 V/2A (različica CEE, Nemčija), odmikalno ročico.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

Tehnični opis

Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Kalibriranje	C1
Merilna sila	≤ 2,3 N
Ø ohišja	59 mm
Merilno območje	50,8 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 30
Stikalo za vklop-izklop	da
Nazivna napetost	5,9 V
Točnost	0,004 mm
Globina	49,1 mm
Dolžina	247,8 mm
Nazivni tok	2 A
Dolžina vpenjalnega stebra	19,5 mm
Preklop odčitavanja	0,005 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Standard	Tovarniški standard
Višina številok	11 mm
Prikaz z osvetljenim ozadjem	da
Vmesnik	USB-vmesnik
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

Storitve

Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 50 mm	023000 50
DAkkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 100 mm	023010 100

Pribor

ADAPTER

497661 ADAPTER