

## Mitutoyo

**Digitalna absolutna merilna ura odčitavanje 0,001 mm, Merilno območje: 12,5mm**



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	434461 12,5
GTIN	4946368850030
Razred artikla	44A

### Opis

#### Izvedba:

Večnamenska standardna merilna ura. Zanesljivo in preprosto upravljanje.

- **Možna je dvosmerna komunikacija, npr. za nastavitev parametrov preko osebnega računalnika (vmesnik Digimatic S1).**
- **S sistemom ABSOLUTE. Enkratna nastavitev začetnega položaja, ki do naslednje zamenjave baterije ostane absolutna ničelna točka.**
- **Možna sta preprost izračun in zaznavanje najvišjih vrednosti.**
- **Opremljen s funkcijo za opozarjanje za načrt umerjanja.**
- **Presoja GO/±NG se izvede z nastavitvijo zgornje in spodnje tolerance.**

#### Obseg dobave:

Vključno z 1 baterijo art. 081560 vel. 2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497081, posebno tipalo art. 434900; 434910; 434915.

### Tehnični opis

Kalibriranje	C1
--------------	----

Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Možnost izbiranja odčitavanja	0,0005 mm
Merilno območje	0 - 12,5 mm
Ø vpenjalnega držala h6	8 mm
Merilna sila	≤ 1,5 N
Debelina ohišja	38,1 mm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Ø ohišja	59 mm
Odstopanje meritve E MPE (merilno območje)	0,003 mm
Standard	Tovarniški standard
Višina števil	11 mm
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik USB
Shranjevanje izmerjenih vrednosti	enkratna nastavitve ničelne točke
Merilno orodje	digitalni
Vrsta izdelka	Merilna ura

## Storitve

DAkS-kalibriranje Analogna merilna ura 0,01 in digitalna merilna ura 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023010 12,5
Kalibriranje analogne merilne ure 0,01 in digitalne merilne ure 0,01/0,001 maksimalno merilno območje 12,5 mm	023000 12,5