

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 18****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 18
GTIN	4045197592514
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 18 - 24 mm

Uporabna dolžina L_1 : 269,9 mm

Ø držala D_s : 25 mm

Dolžina držala L_s : 56 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX9

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	269,9 mm
Ø držala D_s	25 mm
Ø območja D_c	18 - 24 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX9
Dolžina držala L_s	56 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX9	674248 TX9
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 2,2 Nm	211750 2,2
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9