

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8×D, Tip: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232265 36
GTIN	4045197592651
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za izvrtine do točnosti IT10. **Z ravnimi utori.**

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Tehnični opis

Uporabna dolžina L_1	349,3 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja D_c	36 - 47 mm
Velikost morsekonusa MK	4
Število rezil Z	2
Izvedba	8×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

Garnitura vijakov Torx®10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx®10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600