

Garant

Vložki iz karbidne trdine za aksialno zarezovanje desno, \emptyset Dmin zareze D1/ D2: 14/20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	274055 14/20
GTIN	4067263036517
Razred artikla	21L

Opis

Izvedba:

Z notranjim hlajenjem in dodatnim hlajenjem prostih ploskev.

Pazi:

Velikost naročila = minimalni premer zareze.

Večji premeri zareze so možni brez prilagajanj.

$D_1 = D_{\min}$ notranji \emptyset .

$D_2 = D_{\min}$ zunanji \emptyset .

L-izvedba z večjo globino zareze t_{\max} .

Tehnični opis

Podajanje f	0,01 - 0,03 mm
\emptyset držala D_s	8 mm
Celotna dolžina L	64 mm
Središčna razdalja konic L_3	2,5 mm
Širina zareze w	3 mm
maksimalna globina rezanja t_{\max}	27 mm
z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Rezalni vložek za struženje

Uporabniški podatki

	Primernost	V_c	ISO-oznaka
Al umetna masa	primerno	50 m/min	N
Al (kratki odrezki)	primerno	90 m/min	N
Al > 10% Si	primerno	70 m/min	N
Jeklo < 500 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 750 N/mm	primerno	55 m/min	P
Jeklo < 900 N/mm	primerno	50 m/min	P
Jeklo < 1100 N/mm	primerno	40 m/min	P
Jeklo < 1400 N/mm	primerno	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	pogojno primerno	45 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	pogojno primerno	25 m/min	S
GG(G)	pogojno primerno	55 m/min	K
CuZn	pogojno primerno	50 m/min	N
neprekinjeno	primerno		
mokro maks.	primerno		