

Garant**Nastavljivo držalo z vodno tehtnico, Tip: M1-M3****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	148450 M1-M3
GTIN	4067263037149
Razred artikla	11K

Opis**Izvedba:**

Natančno nastavljivo držalo za natančno aksialno vodenje tudi pri najmanjših dimenzijah navoja.

- **Natančno erodirane kaljene jeklene vpenjalne čeljusti.**
- **Lahka konstrukcija iz 3D-tiskane plastike.**
- **Predhodno centriranje navojnega svedra z vgrajenim magnetom za držanje.**
- **Enostavno vpenjanje navojnega svedra z bajonetnim zapiralom.**

Uporaba:

Za natančno pravokotno vodenje, še posebej pri majhnih navojnih svedrih M1–M3. Lahko se uporablja tudi za neposredno v držalu za rezalno čeljust št. 149310 25×9.

Napotek:

Odstranljiva okrogla vodna tehtnica z magnetnim fiksiranjem.

Tehnični opis

Zunanji Ø	25 mm
Območje vpenjanja 4-kotnika do	1,6 – 2,7 mm
Vrsta izdelka	Držala za navojne svedre