

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 5×D, Tip: 13****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232260 13
GTIN	4045197592569
Razred artikla	22G

Opis**Napotek:**

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: ne

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c: 13 - 17,5 mm

Uporabna dolžina L₁: 63,5 mm

Velikost morsekonusa MK: 2

Vpenjalni vijaki: 232990 TX8

Tehnični opis

Uporabna dolžina L ₁	63,5 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX8
Ø območja D _c	13 - 17,5 mm
Velikost morsekonusa MK	2
Število rezil Z	2
Izvedba	5×D
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

PrecisionBit za profil Torx®, steblo E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX8	232990 TX8
Momentni izvijač, fiksno nastavljen nastavljeni vrtilni moment 1,3 Nm	211750 1,3