

**Osnovni element MK-držalo, brez notranjega hlajenja, 8xD, Tip: 48****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232265 48
GTIN	4045197592668
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Za izvrtine do točnosti IT10. **Z ravnimi utori.**

Napotek:

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

Primerne reducirne puše za orodja z MK-držalom, glejte **art. 343000–343530**.

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø območja D_c	48 - 65 mm
Uporabna dolžina L_1	422,3 mm
Velikost morsekonusa MK	5
Število rezil Z	2
Izvedba	8xD
Držalo	Morsekonus
z notranjim hlajenjem	ne
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

8 mm rezilo, z magnetomza 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijačs skalo, za zamenljiva stebila Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600