

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 25****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 25
GTIN	4045197592521
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem.

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z : 2

Ø območja D_c : 25 - 35 mm

Uporabna dolžina L_1 : 288,9 mm

Ø držala D_s : 32 mm

Dolžina držala L_s : 60 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX15

Tehnični opis

Ø držala D_s	32 mm
Ø območja D_c	25 - 35 mm
Uporabna dolžina L_1	288,9 mm
Vpenjalni vijaki	232990 TX15
Dolžina držala L_s	60 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX9	232990 TX9
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600