

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 12/11
GTIN	4067263623120
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Celotna dolžina L	120 mm
ISO-oznaka držala	A12X STFCR/L11
Prevesna dolžina L_1	60 mm
Ø držala D_s	12 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Serijska	Master Mute
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Velikost ploščice	11 mm
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	72 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje