

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260920 16/11
GTIN	4067263623137
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Prevesna dolžina L_1	80 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Srednji premik L_3	11 mm
Velikost ploščice	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
ISO-oznaka držala	A16X STF CR/L11
Serijska	Master Mute
Ø držala D_s	16 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	96 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	desno
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje