

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 16/11
GTIN	4067263623441
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
Ø držala D_s	16 mm
Prevesna dolžina L_1	80 mm
Srednji premik L_3	11 mm
Celotna dolžina L	150 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	20 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Serija	Master Mute
ISO-oznaka držala	A16X STFCL/L11
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	96 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje