

Garant**Nož za notranje struženje GARANT Master Mute, levo, Ø držala / velikost ploščice: 12/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	260921 12/11
GTIN	4067263623434
Razred artikla	29E

Opis**Izvedba:**

Okroglo steblo brez vpenjalne površine.

Napotek:

Ne vpenjajte na območju, označenem s črko S!

Tehnični opis

Velikost ploščice	11 mm
Serija	Master Mute
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 38
primerna obračalna rezalna ploščica	TC.. 1102..
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	16 mm
Nastavitveni kot κ	90 stopinj
Prevesna dolžina L_1	60 mm
Ø držala D_s	12 mm
Srednji premik L_3	9 mm
Celotna dolžina L	120 mm
ISO-oznaka držala	A12X STF CR/L11
območje S, ki ga ni mogoče odrezovati	72 mm
Standard	DIN 8024

Vrsta uporabe	levo
Nihanje	z dušenjem
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje