


**BDMT 070308 ER-JS, PR1535, Tip: INOX**

**Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	227150 INOX
GTIN	4960664731176
Razred artikla	25A

**Opis**
**Napotek:**

Orientacijske vrednosti za  $a_e = 0,3 \times D$ . Za natančne kote  $90^\circ$  izberite  $a_p = 4$  mm.

**Tehnični opis**

Tip	INOX
Zvrst	PR1535
Radij rezila	0,8 mm
Podajanje $f_z$ na zob	0,05 – 0,08 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice	BDMT 070308 ER-JS
Zvrst	PR1535
Rezalni material	Karbidna trdina
Prevleka	prevlečeni
Vrsta izdelka	Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

## Uporabniški podatki

	<b>Primernost</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-oznaka</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	primerno	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	primerno	50 m/min	S
mokro maks.	pogojno primerno		
mokro min.	pogojno primerno		
suho	primerno		
Zrak	primerno		