

**Lončasti magnet Hold fast, AlNiCo, Ø: 44mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	085968 44
GTIN	5012095492214
Razred artikla	08Q

Opis**Izvedba:**

Odmik magneta od obdelovanca z odzivnim vretenom. 2 izvrtini z navojem M8 za pritrditev držal.

Tehnični opis

Masa	0,6 kg
Število pritrdilnih navojev	2
Pritrdilni navoj v magnetni glavi	M8 mm
Nazivna sila držanja	200 N
Višina magnetnega telesa	44,5 mm
Ø	44 mm
Material magnetnega jedra	AlNiCo
Vrsta izdelka	Lončasti magnet

