

**Osnovni element Cilindrično držalo, z notranjim hlajenjem, 8×D, Tip: 36****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	232255 36
GTIN	4045197592538
Razred artikla	22G

Opis**Izvedba:**

Z notranjim hlajenjem. **Z ravnimi utori.**

Napotek:

Zmanjšajte podajanje f za 5 % in rezalno hitrost v_c za 10 %.

Druge velikosti so dobavljive po ponudbi.

z notranjim hlajenjem: da

Število rezil Z: 2

Ø območja D_c : 36 - 47 mm

Uporabna dolžina L_1 : 349,3 mm

Ø držala D_s : 40 mm

Dolžina držala L_s : 70 mm

Vpenjalni vijaki: 232990 TX20

Tehnični opis

Vpenjalni vijaki	232990 TX20
Ø držala D_s	40 mm
Uporabna dolžina L_1	349,3 mm
Ø območja D_c	36 - 47 mm
Dolžina držala L_s	70 mm
Število rezil Z	2
Izvedba	8×D
Držalo	ISO 9766

z notranjim hlajenjem	da
Vrsta izdelka	Sveder za obračalne ploščice

Pribor

8 mm rezilo, z magnetom za 1/4-colske vijačne nastavke Celotna dolžina 50 mm	659874 50
PrecisionBit za Torx®, 1/4 cole E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX15	232990 TX15
Garnitura vijakov Torx® 10-delne Pogon TX20	232990 TX20
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659906 1600
Momentni izvijač s skalo, za zamenljiva stebla Maksimalni vrtilni moment 1600 cNm	659957 1600