

Garant**Digitalni mikrometer HCT IP67 in Bluetooth, Merilno območje: 50-75mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421575 50-75
GTIN	4067263036678
Razred artikla	41B

Opis**Izvedba:**

Inovativni mikrometer IP67 HCT s funkcijo Bluetooth 5.0 in **12 mm velikimi številkami** na visokokontrastnem zaslonu. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Dolga življenjska doba baterij zaradi samodejnega izklopa. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Posnete merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Prikaz ničle v poljubnem položaju.

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 81560 vel. CR 2032. 1 nastavev dimenzije.

Tehnični opis

Merilno območje	50 - 75 mm
-----------------	------------

Število vključenih baterij	1
Napajanje	Baterijsko napajanje
Izvedba merilne površine	Karbidna trdina
Korak vretena	1 mm
Višina števil LCD prikazovalnika	12 mm
Število nastavitvenih prstanov	1
Serija	HCT
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	3 µm
Tip baterij	Gumbasta baterija
Odčitavanje	0,0005 col
Izvedba vretena	Kaljeno in brušeno
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Ø vretena	6,5 mm
Kalibriranje	B2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Preklop relativno/absolutno merjenje	da
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Vrsta izdelka	mikrometra

Storitve

022050 100

DAkS-kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere
maksimalno merilno območje 100 mm

Kalibriranje Mikrometer z nastavitvijo mere maksimalno
merilno območje 100 mm

022040 100

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032