

**Garant****Garnitura digitalnih mikrometrov HCT IP67 in Bluetooth, Merilno območje: 0-100mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	421577 0-100
GTIN	4067263036692
Razred artikla	41B

**Opis****Izvedba:**

Inovativni mikrometer IP67 HCT s funkcijo Bluetooth 5.0 in **12 mm velikimi številkami** na visokokontrastnem zaslonu. Sodoben, energijsko učinkovit merilni sistem za zelo dolgo življenjsko dobo baterije. Dolga življenjska doba baterij zaradi samodejnega izklopa. Praktična funkcija HOLD za zadržanje izmerjene vrednosti omogoča zanesljivo odčitavanje. Merilno vreteno kaljeno in brušeno. Merilne površine iz karbidne trdine. Naprej pomaknjena raglja s hitrim pogonom. Lakiran jekleni lok s toplotno izolacijo. Preklop z relativnega na absolutno merjenje. Prikaz ničle v poljubnem položaju.

Združljivo z izbirno mobilno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools) (na voljo brezplačno za Android in iOS) in aplikacijo HCT za Windows (na voljo za sistem Windows). Uporaba tudi z vmesnikom Human Interface Device (HID).

**Funkcija:**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

**Obseg dobave:**

Mikrometri art. 421575. Vklj. s kontrolno mero.

**Tehnični opis**

Število mikrometrov	4
---------------------	---

Serijska številka	HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Aplikacija HCT za Windows
Tip baterij	Gumbasta baterija
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število nastavitvenih prstanov	3
Število vključenih baterij	4
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Merilno območje	0 - 100 mm
Standard	Tovarniški standard
Preklop odčitavanja	mm / col
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalni
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S2
Vrsta izdelka	mikrometra

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov Merilno območje 0-100 mm	020430 0-100
DAkS-kalibriranje Garnitura mikrometrov Merilno območje 0-100 mm	020440 0-100

## Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
----------------------------------------------	---------------