



Površinska LED-svetilka CONNECT, Tip: VEGA-4



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081236 VEGA-4
GTIN	5708997006764
Razred artikla	07A

Opis

Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.

Visokozmogljiva akumulatorska površinska LED-svetilka za homogeno osvetlitev brez bleščanja. Robustno ohišje luči iz umetne mase, odporno na udarce, je kot nalašč za vsa delovna okolja.

Možna montaža na stojalo SCANGRIP®. Za uporabo s CAS 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP® napajanje.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870–073890 in 081249.

Tehnični opis

Celotna širina	103 mm
Celotna dolžina	280 mm

Svetlobni tok	4000 lm
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	18 V
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta IP-zaščite	IP 54
Celotna višina	288 mm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Površinske svetilke