



## Površinska LED-svetilka 360° s funkcijo zatemnitve CONNECT, Tip: AREA-10



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081235 AREA-10
GTIN	5708997006757
Razred artikla	07A

### Opis

#### Izvedba:

Delovne svetilke SONGRIP CONNECT temeljijo na sistemu CAS in so združljive tudi z 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vseh vodilnih proizvajalcev električnih orodij.

Visokozmogljiva akumulatorska površinska LED-svetilka za homogeno osvetlitev brez bleščanja.

Robustno ohišje luči iz umetne mase, odporno na udarce, je kot nalašč za vsa delovna okolja.

Možna montaža na stojalo SCANGRIP®. Za uporabo s CAS 18-voltnimi akumulatorskimi

baterijami, 18-voltnimi akumulatorskimi baterijami vodilnih proizvajalcev električnih orodij ali za neposredno priključitev na SCANGRIP® napajanje.

- **Možnost izbire kota svetlobnega snopa 360° ali 180°.**
- **Možnost 5-stopenjske zatemnitve.**
- **Regulacija luči s funkcijo BLUETOOTH omogoča vklop in izklop do 4 luči ter nastavitve svetilnosti v 5 stopnjah glede na trenutno delovno nalogo.**

#### Funkcija:

IP65: Obstajajo zaščita proti curku vode z vseh smeri, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Svetilke so dobavljive brez akumulatorja in polnilnika akumulatorjev.

#### Napotek:

Ustrezne akumulatorje, polnilnike akumulatorjev in omrežne napajalnike za kabelsko napajanje najdete pod 073870–073890 in 081249.

## Tehnični opis

Celotna širina	200 mm
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Celotna dolžina	212 mm
Celotna višina	395 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Napetost akumulatorja	12 V
Napetost akumulatorja	18 V
Svetlobni tok	1000 - 10000 lm
Število vključenih akumulatorjev	0
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Vrsta izdelka	Površinske svetilke