

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269984 8/06
GTIN	4067263786818
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	5 mm
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	A08H SCLCR/L06
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10 mm
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Dolžina glave L_1	20 mm
Ø držala D_s	8 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

