

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269984 16/09
GTIN	4067263786849
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	9 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Dolžina glave L ₁	31 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Srednji premik L ₃	9 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Ø držala D _s	16 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

