

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269984 12/06
GTIN	4067263786832
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L_3	7 mm
ISO-oznaka držala	A12L SCLCR/L06
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	14 mm
Višina vpenjanja L_2	11 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L_1	24,3 mm
Ø držala D_s	12 mm
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

