

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 25/12mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269984 25/12
GTIN	4067263786870
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L12
Velikost ploščice	12 mm
Dolžina glave L ₁	43 mm
Srednji premik L ₃	13,5 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 1204..
Ø držala D _s	25 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 9
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

