

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269985 16/09
GTIN	4067263786917
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A16Q SCLCR/L09
Srednji premik L ₃	9 mm
Dolžina glave L ₁	31 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	18 mm
Ø držala D _s	16 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

