

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 25/09mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269985 25/09
GTIN	4067263786931
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 09T3..
Velikost ploščice	9 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	43 mm
Celotna dolžina L	200 mm
ISO-oznaka držala	A25R SCLCR/L09
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	27 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Srednji premik L <sub>3</sub>	13,5 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

