

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 10/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269985 10/06
GTIN	4067263786894
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Ø držala D_s	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
Srednji premik L_3	6 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	12 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Velikost ploščice	6 mm
ISO-oznaka držala	A10K SCLCR/L06
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

