

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 8/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269985 8/06
GTIN	4067263786887
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Ø držala D_s	8 mm
Srednji premik L_3	5 mm
Dolžina glave L_1	20 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	10 mm
Višina vpenjanja L_2	7 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
Celotna dolžina L	100 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	A08H SCLCR/L06
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

