

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 12/06mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269985 12/06
GTIN	4067263786900
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Velikost ploščice	6 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	CC.. 0602..
ISO-oznaka držala	A12L SCLCR/L06
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Ø držala D _s	12 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	14 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Celotna dolžina L	140 mm
Dolžina glave L ₁	24,3 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

