

# Yale

**Tritočkovna transportna enota, tip LX, z ojnico za upravljanje, Nosilnost: 12t**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086009 12
GTIN	4025092163798
Razred artikla	08Y

## Opis

### Izvedba:

Tritočkovne transportne enote za transport srednje težkih bremen. Z ojnico in zadnjim transportnim sklopom. Zadnji transportni enoti sta enake izvedbe in sta opremljeni z nastavljivima povezovalnima drogoma. Celotna nosilnost se 50-odstotno porazdeli na obe transportni enoti.

### Obseg dobave:

Tri transportne enote, dva povezovalna droga, ojnica.

## Tehnični opis

Število koles spredaj	8
Masa	80 kg
Širina koles	90 mm
Višina tovarne površine spredaj	115 mm
Območje nastavljanja zadaj od – do	500 - 1400 mm
Število koles zadaj	8
Višina tovarne površine zadaj	115 mm
Nosilnost	12 t

Ø koles	85 mm
Širina tovarne površine zadaj	250 mm
Dolžina tovarne površine spredaj	400 mm
Dolžina tovarne površine zadaj	300 mm
Oznaka proizvajalca	LX-12
Širina tovarne površine spredaj	220 mm
Vrsta izdelka	Podvozja za težka bremena