

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269986 12/07
GTIN	4067263786962
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

ISO-oznaka držala	A12L SDUCR/L07
Srednji premik $L_3$	8 mm
Višina vpenjanja $L_2$	11 mm
Velikost ploščice	7 mm
Ø držala $D_s$	12 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave $L_1$	25 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	140 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	15 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

