

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269986 16/07
GTIN	4067263786979
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Velikost ploščice	7 mm
Ø držala D_s	16 mm
Srednji premik L_3	10 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
Dolžina glave L_1	28 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L07
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

