

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 10/07
GTIN	4067263787013
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A10K SDUCR/L07
Srednji premik L_3	7 mm
Celotna dolžina L	125 mm
Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	13 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L_1	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L_2	9 mm
Velikost ploščice	7 mm
Ø držala D_s	10 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

