

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269986 10/07
GTIN	4067263786955
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave $L_1$	20 mm
Velikost ploščice	7 mm
Srednji premik $L_3$	7 mm
Celotna dolžina $L$	125 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
ISO-oznaka držala	A10K SDUCR/L07
Ø držala $D_s$	10 mm
Minimalni Ø predvrtanja $D_{min}$	13 mm
Višina vpenjanja $L_2$	9 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3xD
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

