

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 12/07
GTIN	4067263787020
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A12L SDUCR/L07
Celotna dolžina L	140 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Dolžina glave L ₁	25 mm
Višina vpenjanja L ₂	11 mm
Srednji premik L ₃	8 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	15 mm
Ø držala D _s	12 mm
Velikost ploščice	7 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

