

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 16/07
GTIN	4067263787037
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Dolžina glave L <sub>1</sub>	28 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Srednji premik L <sub>3</sub>	10 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L07
Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	15 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	19 mm
Velikost ploščice	7 mm
Ø držala D <sub>s</sub>	16 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

