

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 16/11
GTIN	4067263787044
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A16Q SDUCR/L11
Dolžina glave L ₁	28 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Srednji premik L ₃	14 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	23 mm
Ø držala D _s	16 mm
Velikost ploščice	11 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

