

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 20/11
GTIN	4067263787051
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Dolžina glave L ₁	36 mm
Višina vpenjanja L ₂	18 mm
Srednji premik L ₃	13 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
ISO-oznaka držala	A20R SDUCR/L11
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Ø držala D _s	20 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

