

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269987 25/11
GTIN	4067263787068
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Celotna dolžina L	200 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	31 mm
Višina vpenjanja L ₂	23 mm
Srednji premik L ₃	16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Dolžina glave L ₁	40 mm
ISO-oznaka držala	A25R SDUCR/L11
Ø držala D _s	25 mm
Velikost ploščice	11 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje

