

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 10/07mm**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	269988 10/07
GTIN	4067263787075
Razred artikla	21T

Tehnični opis

primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Celotna dolžina L	125 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	13 mm
Ø držala D _s	10 mm
Dolžina glave L ₁	20 mm
Srednji premik L ₃	7 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje