

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 10/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269989 10/07
GTIN	4067263787136
Razred artikla	21T

Tehnični opis

ISO-oznaka držala	A10K SDQCR/L07
Srednji premik L ₃	7 mm
Višina vpenjanja L ₂	9 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Dolžina glave L ₁	20 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Celotna dolžina L	125 mm
Ø držala D _s	10 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	13 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3×D da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje