

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 16/07mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269989 16/07
GTIN	4067263787150
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	19 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 7
Višina vpenjanja L_2	15 mm
Dolžina glave L_1	28 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L07
Ø držala D_s	16 mm
Srednji premik L_3	10 mm
Celotna dolžina L	180 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 0702..
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje