

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 20/11 mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 269988 20/11 |
| GTIN | 4067263787112 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| ISO-oznaka držala | A20R SDQCR/L11 |
| Celotna dolžina L | 200 mm |
| Dolžina glave L ₁ | 36 mm |
| Minimalni Ø predvrtanja D _{min} | 25 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 11T3.. |
| Ø držala D _s | 20 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 8 |
| Srednji premik L ₃ | 13 mm |
| Višina vpenjanja L ₂ | 18 mm |
| Vrsta uporabe | desno |
| Globina notranjega struženja do | 3×D |
| z notranjim hlajenjem | da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |