

**Garant****Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269988 25/11
GTIN	4067263787129
Razred artikla	21T

**Tehnični opis**

Višina vpenjanja L <sub>2</sub>	23 mm
Celotna dolžina L	200 mm
Minimalni Ø predvrtanja D <sub>min</sub>	31 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Srednji premik L <sub>3</sub>	16 mm
Dolžina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Ø držala D <sub>s</sub>	25 mm
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
z notranjim hlajenjem	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje