

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 12/07mm****Podatki za naročanje**

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 269989 12/07 |
| GTIN | 4067263787143 |
| Razred artikla | 21T |

Tehnični opis

| | |
|--|------------------------------|
| Srednji premik L_3 | 8 mm |
| Celotna dolžina L | 140 mm |
| primerna obračalna rezalna ploščica | DC.. 0702.. |
| ISO-oznaka držala | A12L SDQCR/L07 |
| Ø držala D_s | 12 mm |
| Višina vpenjanja L_2 | 11 mm |
| Dolžina glave L_1 | 25 mm |
| Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 7 |
| Minimalni Ø predvrtanja D_{min} | 15 mm |
| Vrsta uporabe | levo |
| Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem | 3×D da |
| Uporaba | Vzdolžno struženje, notranje |
| Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |