

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, desno, Ø držala / velikost ploščice: 16/11mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269988 16/11
GTIN	
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Srednji premik L ₃	14 mm
ISO-oznaka držala	A16Q SDQCR/L11
Ø držala D _s	16 mm
Dolžina glave L ₁	28 mm
Višina vpenjanja L ₂	15 mm
Celotna dolžina L	180 mm
Minimalni Ø predvrtanja D _{min}	23 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Vrsta uporabe	desno
Globina notranjega struženja do	3×D
Notranje hlajenje	da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje