

Garant**Nož za notranje struženje, jeklo, levo, Ø držala / velikost ploščice: 25/11 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	269989 25/11
GTIN	4067263787181
Razred artikla	21T

Tehnični opis

Minimalni Ø predvrtanja D_{min}	31 mm
Garnitura vijakov za obračalne ploščice	269028 8
Višina vpenjanja L_2	23 mm
primerna obračalna rezalna ploščica	DC.. 11T3..
Srednji premik L_3	16 mm
Dolžina glave L_1	40 mm
Celotna dolžina L	200 mm
ISO-oznaka držala	A25R SDQCR/L11
Ø držala D_s	25 mm
Vrsta uporabe	levo
Globina notranjega struženja do z notranjim hlajenjem	3xD da
Uporaba	Vzdolžno struženje, notranje
Vrsta izdelka	Nož za notranje struženje