



LED akumulatorske delovne svetilke z realno svetlobo COLOUR MATCH, Tip: MULTI-R



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	081514 MULTI-R
GTIN	5708997356586
Razred artikla	08C

Opis

Izvedba:

COLOUR MATCH. Specialna svetleča dioda z visoko vrednostjo CRI za **odlično reprodukcijo barv** in ekstremno dolgo življenjsko dobo. Izjemno primerna za lakiranje, poliranje, čiščenje in pripravljala dela. Izvedba za uporabo v lakirnici. **Zamenljiva steklena leča** in odpornost proti vsem vrstam topil tudi pri vsakodnevem čiščenju. **MULTIMATCH R.** Zmogljiva, prenosna akumulatorska delovna luč z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Hrbtni prikaz zmogljivosti akumulatorske baterije in preostalega časa delovanja. Vgrajeni podstavek, primeren za neposredno namestitev na stativ Scangrip 081252 1,35-3.

Z brezstopenjsko funkcijo CCT SCAN. Ob aktiviranju svetilka samodejno skenira površino predmeta s celotnim območjem barvnega spektra. Fiksiranje je mogoče kadarkoli. Optimalno za odkrivanje napak v barvi.

Funkcija:

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. s kablom za polnjenje.

Tehnični opis

Vrednost CRI	95
Svetlobni tok	120 - 1200 lm
Vrsta akumulatorja	Li-ionski
Celotna dolžina	165 mm
Število vključenih akumulatorjev	1
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Cona ATEX	brez
Čas obratovanja	1 - 10 h
Masa	820 g
Celotna širina	155 mm
Napajanje	Omrežno napajanje
Vrsta izdelka	Delovne svetilke