


**Garant****ZCMX 070302, Zvrst: HBZ310****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	268428 HBZ310
GTIN	4067263802273
Razred artikla	21E

**Tehnični opis**

Globina reza $a_p$	0,2 - 4 mm
Glavna uporaba	N
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 130404
Prevleka	PVD
Radij rezila	0,4 mm
Zvrst	HBZ310
Število zamenljivih ploščic/rezil	2
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Rezalni material	Karbidna trdina
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,3 mm
Podajanje za obračanje	0,05 - 0,4 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen

Hitrost rezanja $v_c$ za glavno uporabo	200 - 600 m/min
Ustrezno za $\varnothing$ orodja $D_c$	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje