

Garant**ZCMX 070304, Zvrst: HBZ120**

Podatki za naročanje

Številka za naročanje	268439 HBZ120
GTIN	4067263802617
Razred artikla	21E

Tehnični opis

Glavna uporaba	M
Prevleka	PVD
Globina reza a_p	0,4 - 2 mm
Rezalni pogoji	neprekinjen
ISO-oznaka obračalne ploščice	ZCMX 070304
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave	fina obdelava
Radij rezila	0,4 mm
Rezalni material	Karbidna trdina
Zvrst	HBZ120
Podajanje za obračanje	0,1 - 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil	2

Hitrost rezanja v_c za glavno uporabo	90 - 200 m/min
Podajanje za vrtanje	0,03 - 0,12 mm
Ustrezno za \varnothing orodja D_c	14 mm
Vrsta izdelka	Obračalna rezalna ploščica za struženje